

Garant**Súprava kuželových záhlbníkov GARANT Master Steel HT č. 150350 s kazetou 90°, TiAlN, Počet záhlbníkov: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150354 6
GTIN	4067263125587
Trieda položky	15B

Popis**Prevedenie:**

Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**. Praktické pre montáž a dielňu.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Upozornenie:

Prázdna kazeta pre 5 záhlbníkov, pozri č. 150368 5, skupina tovarov 15.

Technický opis

Počet záhlbníkov	6
Počet rezných hrán Z	3
Séria	Master Steel
Povrchová úprava	TiAlN

Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS E
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	72	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	58	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	42	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	35	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	31	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	19	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	15	P
TOOLOX 33	vhodný	14	H
TOOLOX 44	vhodný	13	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	vhodný	10	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	17	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	13	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	10	S
GG(G)	vhodný	29	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

