

**Digitálny silomer, Rozsah merania: 0-2kN****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479131 0-2
GTIN	4067263130314
Trieda položky	47F

Popis**Prevedenie:**

Hydraulický silomer s digitálnym tlakomerom. Vďaka robustnej, jednoduchej mechanickej konštrukcii ideálny pre drsné prevádzkové podmienky. 4 1/2-miestny displej s osvetlením pozadia na priame zobrazenie hodnoty sily umožňuje optimálne odčítanie tejto hodnoty. Doplňujúce zobrazenie grafu s funkciou vlečného ukazovateľa ukazuje tendenciu momentálneho menovitého zaťaženia. Min./max. pamäť a funkcia tary sú vyvolateľné nezávisle od hlavného zobrazenia. Pre jednoduchý prenos údajov bez porúch je CPG1200 vybavené rozhraním micro USB; 3x upevňovací závit M5 na dne puzdra.

Výhoda:

Pri použití v súlade s určením sa poskytuje záruka tesnosti na 5 rokov.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane zobrazovacej jednotky, 3 batérií č. 081561 veľ. LR6, kalibračného protokolu a prepravného kufríka.

Technický opis

Prevádzková teplota	-10 - 50 °C
Kroková hodnota číslic	0,01 kN
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Najväčšia prípustná chyba	±0,5 z konečnej hodnoty rozsahu merania, ±1 číslica %
Výška silomera	30 mm
Rozsah merania	0 - 2 kN
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Ø silomera	75 mm
Ø piestu	45 mm
Displej s podsvietením	áno
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Krabicový silomer