

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie s možnosťou prepravy žeriavom kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×24G, Typ/počet zásuviek: 5/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. S 4 otočnými očkami na uchytenie na záťažové háky. S dvoma uzatváracími tyčami pre bezpečnú prepravu, uzamykateľné visiacim zámkom (nie je v rozsahu dodávky, vhodný visiaci zámok s priemerom strmeňa do max. 6 mm). So 4 nôžkami s profilom U na prepravu s vysokozdvížným vozíkom, s podbehnutím spredu aj z boku. Mimoriadne pevná a zosilnená konštrukcia rámu z ocelového plechu. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a krycia doska antracitová farba RAL 7016, **s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035. Kryciu dosku nie je možné konfigurovať, vždy v antracitovej farbe RAL 7016.**

**Pozor!:**

Vhodné len na vonkajšie použitie v obmedzenom rozsahu, nemali by byť vystavené vplyvom súvisiacim s poveternostnými podmienkami.

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené, závary musia byť zaistené.

## Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková výška	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Výška	1250 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Počet zásuviek	6
Šírka	1020 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Hĺbka	793 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie vysunutia
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×24G
Druh produktu	Skrinka na náradie

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 100	931356 100
	931356 125

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 125

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 200

931356 200

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 300

931356 300

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 75

931356 75

Skrinka na náradie s možnosťou prepravy žeriavom pre zásuvky Typ/počet zásuviek 5/0

932400 5/0