

Garant**TK vrták príklepový SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 6,5X210mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789040 6,5X210
GTIN	4067263125723
Trieda položky	71C

Popis**Prevedenie:**

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom. **Geometria 4 × 90°** so špeciálne vyvinutými **reznými hranami rovnakej výšky** a stabilnými ramenami zaručujú presné, rozmerovo rovnaké otvory pre profesionálne nastavenie kotiev a bezpečné upevnenie hmoždinkami. 4-špirálové telo vrtáka pre príjemne tiché vrtanie s nízkymi vibráciami a optimálnym vedením vo vyvrtanom otvore. **Radiálne** tvarovaná **ochrana krytu**: Zabraňuje zaseknutiu pri zásahoch krytu a zvyšuje odolnosť. Robustná **jednodielna** TK platnička so 4 reznými hranami, ktorá je celá zapustená do jadra vrtáka. Značne znížené nebezpečenstvo zlomenia.

Výhoda:

- **Krátke špirálové začiatky zaisťujú rýchle odstránenie prachu z vrtania.**
- **Značky opotrebovania: na posúdenie, či je nástroj stále vhodný na vrtanie otvorov vhodných pre hmoždinky.**
- **Dizajn 4 × 4 umožňuje presnú obvodovú hádzavosť a minimalizuje straty opotrebovaním a trením.**

Použitie:

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania.

Technický opis

Dĺžka špirály	150 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva

