

Digitálny číselník 12,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434275 12,5
GTIN	7630041152562
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Digitálne číselníkové meradlo s kombinovaným stupnicovým a cifrovým zobrazením (výška cifier 10 mm) ako aj mechanickými tolerančnými prvkami. Displej/klávesnicu je možné otáčať až o 270°.

Funkcia:

Nulová poloha/predvoľba, výstup nameraných hodnôt, prepínateľný smer počítania. Klávesnica uzamykateľná, pohotovostný režim. Definícia spodnej a hornej tolerancie, dynamické meranie Min/Max/Max-Min, voľba Ref 1 alebo Ref 2 (nastavená a uložená tolerancia), násobiaci faktor, blokovanie klávesnice, dátový výstup, voľba rozlíšenia (0,01 alebo 0,001 mm). IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498928, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910.

Technický opis

Ø upínacej stopky h6	8 mm
----------------------	------

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Počet obsiahnutých batérií	1
Meracia sila	0,65 – 0,90 N
Hrúbka krytu	33 mm
Ø puzdra	59,8 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00005 palec
Séria	DIALTRONIC
Rozsah merania	0 - 12,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Kalibrácia	C1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výška cifier	10 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10