



Uhlová brúska Akumulátor, Typ: 71221661



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová uhlová brúska Fein 18 V s technológiou akumulátora AMPShare na efektívne rezanie, brúsenie a odihľovanie pri montážnych prácach.

- **Nový motor FEIN Power Drive, ktorý je oddelený od krytu, zabezpečuje plynulý chod a prevádzku s nízkymi vibráciami.**

Výkonná a pevná uhlová brúska s motorom pohonu Fein Power Drive s malými nárokmi na údržbu.

- **Elektronická predvolba otáčok.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky. Vratane ochranného krytu, beznástrojovej rýchlopínacej matice, antivibračnej rukoväti, kľúča, L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073856 – 073858 alebo ako štartovaciu súpravu pod č. 073863 – 073867

Technický opis

Hmotnosť	2 kg
Blokovanie opätovného nábehu	áno

Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	nie
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Ochrana pred prepätím	áno
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
elektronická predvoľba otáčok	áno
Pozvoľný štart	áno
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Spínač mŕtveho muža	nie
maximálne vibrácie podľa EN	5 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
maximálna hĺbka separácie	25 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Označenie výrobcu	CCG18-125-12S AS
maximálne otáčky	2500 - 8500 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátorProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073856 C18
Základná súprava akumulátorovProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073867 C18