

Kompaktná uhlová brúska, Typ: 72250660



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

FEIN – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm.

- **Robustný, výkonný motor pre každodenné použitie.**
- **Vysoká ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu a antivibračnej rukoväti.**
- **Vysoká odolnosť proti preťaženiu vďaka priamemu chladeniu motora, hlava prevodovky sa dá otáčať v 90° krokoch (optimálna poloha spínača v závislosti od aplikácie).**
- **Rýchla výmena brusiva bez použitia náradia vďaka rýchlopínacej matici.**

Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica, kľúč.

Technický opis

maximálny Ø kotúčov	125 mm
maximálne vibrácie podľa EN	5,1 m/s ²
Sieťová frekvencia	50 Hz
Hmotnosť	2,2 kg
maximálna hĺbka separácie	35 mm
Dĺžka kábla	4 m

Blokovanie opätovného nábehu	áno
Príkion	1500 W
Zvláštnosť	Bezkefový motor
Sieťové napätie	230 V
Pozvoľný štart	áno
maximálne otáčky	3800 - 9000 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Spínač mŕtveho muža	nie
Druh produktu	Uhlová brúska