



## Uhlová brúska Akumulátor, Typ: 71221561



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

Výkonná akumulátorová uhlová brúska AMPShare 18 V odolná voči prachu na efektívne rozbrusovanie, brúsenie a odhľovanie pri montážnych činnostiach. Dvojitá produktivita – až o 50 % viac rezov než predchádzajúci systém vďaka dokonalej kombinácii výkonného stroja a výkonného systému akumulátorov ProCORE. Odolný a pevný vďaka úplne uzavretému krytu motora. Chráni motor pred agresívnymi keramickými a minerálnymi čiastočkami prachu. Inovatívne chladiace rebrá zabezpečujú optimálne chladenie vrátane monitorovania teploty.

· **Elektronická predvolba otáčok.**

#### Rozsah balenia:

**Bez akumulátora, bez nabíjačky.** Vrátane ochranného krytu, beznástrojovej rýchlopínacej matice, antivibračnej rukoväti, kľúča, L-BOXXu.

#### Upozornenie:

Vhodnú štartovaciu súpravu nájdete pod č. 073863 – 073867.

### Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Označenie výrobcu	CCG18-115-12 AS

Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálna hĺbka separácie	25 mm
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť	2 kg
maximálne vibrácie podľa EN	3,7 m/s <sup>2</sup>
maximálny Ø kotúčov	115 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozsah otáčok	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Napätie akumulátora	18 V
Druh produktu	Uhlová brúska