



## Kompaktná uhlová brúska, Typ: 7222906023



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

**FEIN – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm.**

- **Robustný, výkonný motor pre každodenné použitie.**
- **Vysoká ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu a antivibračnej rukoväti.**
- **Vysoká odolnosť proti preťaženiu vďaka priamemu chladeniu motora, hlava prevodovky sa dá otáčať v 90° krokoch (optimálna poloha spínača v závislosti od aplikácie).**
- **Rýchla výmena brusiva bez použitia náradia vďaka rýchlopínacej matici.**

#### Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica, kľúč.

### Technický opis

Dĺžka kábla	4 m
maximálna hĺbka separácie	35 mm
maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s <sup>2</sup>
Spínač mŕtveho muža	nie
maximálne otáčky	11500 min <sup>-1</sup>
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

## Technický list

Hmotnosť	2,4 kg
Sieťová frekvencia	50 Hz
Označenie výrobcu	CG17-125
Zvláštnosť	krátky tvar
Pozvoľný štart	áno
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Sieťové napätie	230 V
Príkon	1700 W
Druh produktu	Uhlová brúska