



Elektrická uhlová brúska CG, závit brúsneho vretena M14, pre 125 mm zorníky Ø, so zámkom opätovného nábehu, s antivibračnou rukoväťou



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

FEIN – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm.

- Robustný, výkonný motor pre každodenné použitie.
- Vysoká ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu a antivibračnej rukoväti.
- Vysoká odolnosť proti preťaženiu vďaka priamemu chladeniu motora, hlava prevodovky sa dá otáčať v 90° krokoch (optimálna poloha spínača v závislosti od aplikácie).
- Rýchla výmena brusiva bez použitia náradia vďaka rýchlopínacej matici.

Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica, kľúč.

Technický opis

Spínač mŕtveho muža	nie
Dĺžka kábla	4 m
Príkon	1700 W
Zvláštnosť	Elektronika otáčok
Označenie výrobcu	CG17-125INOX

Technický list

maximálny Ø kotúčov	125 mm
Pozvoľný štart	áno
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Hmotnosť	2,4 kg
Sieťové napätie	230 V
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Sieťová frekvencia	50 Hz
maximálne otáčky	2200 - 7500 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	5 m/s ²
maximálna hĺbka separácie	35 mm
Druh produktu	Uhlová brúska