

**AEG****Uhlová brúska, Typ: 4935431730**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Číslo objednávky | 077155 4935431730 |
| GTIN             | 4002395194902     |
| Trieda položky   | 07A               |

## Popis

**Prevedenie:****2200 W 230 mm uhlová brúska** s pozvoľným štartom a zablokovaním opätovného rozbehu.**Rozsah balenia:**

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte.

## Technický opis

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Zásobovanie energiou        | Sietová prevádzka      |
| maximálne otáčky            | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Príkion                     | 2200 W                 |
| Sietová frekvencia          | 50 Hz                  |
| maximálny Ø kotúčov         | 230 mm                 |
| Označenie výrobcu           | WS 22-230              |
| maximálne vibrácie podľa EN | 8,7 m/s <sup>2</sup>   |
| Sietové napätie             | 230 V                  |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Pozvoľný štart               | áno                                          |
| maximálna hĺbka separácie    | 68 mm                                        |
| Zvláštnosť                   | Pozvoľný štart                               |
| Zvláštnosť                   | Ochrany proti opätovnému nábehu              |
| Zvláštnosť                   | Spínač mŕtveho muža<br>(bezpečnostný spínač) |
| Spínač mŕtveho muža          | áno                                          |
| Hmotnosť                     | 5,2 kg                                       |
| Blokovanie opätovného nábehu | áno                                          |
| Druh produktu                | Uhlová brúska                                |