

**Kompaktná uhlová brúska, Typ: 7222896023****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Trieda položky	03F

Popis**Prevedenie:****FEIN – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm.**

- Robustný, výkonný motor pre každodenné použitie.
- Vysoká ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu a antivibračnej rukoväti.
- Vysoká odolnosť proti preťaženiu vďaka priamemu chladeniu motora, hlava prevodovky sa dá otáčať v 90° krokoch (optimálna poloha spínača v závislosti od aplikácie).
- Rýchla výmena brusiva bez použitia náradia vďaka rýchlopínacej matici.

Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica, kľúč.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s ²
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Spínač mŕtveho muža	nie
Príkion	1400 W
Označenie výrobcu	CG14-125V

Sieťové napätie	230 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Zvláštnosť	Elektronika otáčok
Dĺžka kábla	4 m
maximálne otáčky	2800 - 11500 min ⁻¹
maximálna hĺbka separácie	35 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Druh produktu	Uhlová brúska