

REMS

## Rezacia zavitnica „EVA súprava R“ kompletne s ocelovou plechovou krabicou, Typ: 3/8-1.1/4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	820301 3/8-1.1/4
GTIN	4039976048347
Trieda položky	84B

### Popis

#### Prevedenie:

Rýchla výmena rezacej hlavy vďaka jednoduchému nasadeniu do hlavy račne s rýchlym blokováním. Rezacie hlavy s dlhým rúrovým vedením a presne nastavenými rezacími čelustami. Rezacie čeluste sú mimoriadne oderuvzdorné a vymeniteľné. Račna je prepínateľná na chod doprava alebo doľava. Pomocou otočených rezacích čelustí je vhodná aj na rezanie závitov až tesne po stenu (na krátkych už inštalovaných rúrových hrdlách). Nie je vhodná na VA rúry.

#### Použitie:

Ako praktické a ľahké náradie, ktoré si môžete vziať so sebou na stavenisko. **Malý priemer hlavy umožňuje prácu v úzkych miestach.**

#### Vhodné pre:

Rúrkový závit Whitworth podľa normy DIN EN 10226 **kónický 1:16.**

#### Obsah:

Príslušné rezacie hlavy po 1 ks  
(pre rúrkový závit Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1,1/4 palca  
Račňové rameno: 1 ks

#### Upozornenie:

Nasledujúce diely sú k dispozícii aj jednotlivo na požiadanie:

- **Račňové rameno.**
- **Kompletné rezné hlavy s čelustami, ako aj náhradné čeluste.**

Pri objednávaní uveďte prosím požadovanú veľkosť.

### Technický opis

Vyvrtavacia hlava na závitovanie rúrok Whithworth	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 palec
Počet ramien račne	1
Norma	DIN EN 10226
Balenie	Kufrík z oceľového plechu
Druh produktu	Rezacia závitnica

## Príslušenstvo

Rameno račne „Central“ Typ C1.1/4	820600 C1.1/4
Rezacia hlava s čeľusťami Druh závitú R1.1/4	820650 R1.1/4
Prepravný box z oceľového plechu pre rezacie závitnice „Central“ Typ C1.1/4	820620 C1.1/4
Rezacia hlava s čeľusťami Druh závitú R3/4	820650 R3/4
Rezacia hlava s čeľusťami Druh závitú R3/8	820650 R3/8
Rezacia hlava s čeľusťami Druh závitú R1/2	820650 R1/2
Rezacia hlava s čeľusťami Druh závitú R1	820650 R1