

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Dĺžka hlavy L ₁	18 mm
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 1212F09
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500