



Digitálny prístroj na kontrolu tvrdosti so spätným rázom, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	495024 1
GTIN	2050002078604
Trieda položky	49G

Popis

Prevedenie:

Robustné teleso z hliníka s práškovým nástrekom. Vyhodnotenie podľa DIN 50156 a ASTM A956 v Rockwell HRC a HRB, Vickers HV, Brinell HB a pevnosti ocele. Prístroj sa môže používať v ľubovoľnej orientácii (vodorovne, naklonený nahor, naklonený nadol...). Interná pamäť pre >1 000 000 nameraných hodnôt, USB rozhranie na prenos údajov na USB kľúč.

Presnosť:

±4 HL (0,5 % pri 800 HL).

Rozsah balenia:

Vrátane rázového prístroja typu D, bloku na porovnanie tvrdosti, dátového kábla USB, čistiacej kefy, prepravného kufríka, nabíjačky a certifikátu výrobcu.

Zvláštne príslušenstvo:

Úložné krúžky pre zakrivené plochy, testovacie bloky s certifikátom DAkKS a rázové prístroje typu DC, DL, D+15, C a G na vyžiadanie.

Náhradný diel:

Pripájací kábel k rázovému prístroju 495023.

Technický opis

Hmotnosť	430 g
----------	-------

Technický list

Minimálna hmotnosť skúšobného objektu	2,5 kg
Šírka	84 mm
Dĺžka	154 mm
Výška	23 mm

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/495024-1>