

Garant**Sortiment nástrojov 150-dielna, Typ: 692230****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	685000 692230
GTIN	4067263125662
Trieda položky	61H

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitná textilná taška na náradie **GreenPlus** vybavená praktickým profesionálnym náradím ako spoločník pre vaše každodenné úlohy.

Rozsah balenia:

Držiak bitov s račňou: 1 ks č. 676690 veľ. 1/4

Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca, 41-dielna: 1 ks Č. 630325 Veľ. SD

Ručný odhrotovač: 1 ks č. 150400 veľ. 12,4

Skrutkovač na držiak bitov: 1 ks č. 676602 veľ. 30

Zvinovací meter 3 m: 1 ks č. 461900 veľ. 3

Čelovka (HOLEX): 1 ks č. 081493 veľ. 300

Sortiment bitov, 61-dielny: 1 ks č. 676040

Textilné zvinovacie puzdro pre otvorený kľúč: 1 ks č. 614835 veľ. 10

Kombinované nožnice s 2K rukoväťou, rovné: 1 ks č. 763030 veľ. 205

Súprava skrutkovačov drážka a Phillips: 1 ks č. 666956 veľ. 4/2

Súprava 6-uhlových skrutkovačov, dlhý s guľovou hlavou, 9-dielna: 1 ks č. 627132 veľ. 9

Súprava klieští 4-dielna: 1 ks č. 700001 veľ. 4

Kliešťový kľúč: 1 ks č. 813501 veľ. 180

Posuvné meradlo: 1 ks č. 410100 veľ. 150

Plastový skladací meter 2 m: 1 ks č. 466200 veľ. 2

Rezací nôž: 1 ks č. 845020

Obojstranný otvorený kľúč: 1 ks č. 610600 veľ. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Univerzálny odihlovač: 1 ks Č. 839901 Veľ. S10

Zámočnicke kladivo: 1 ks č. 750110 veľ. 300

Súprava viacúčelových vrtákov z karbidu, 7 kusov: 1 ks č. 787078 veľ. 7

Ochranné okuliare: 1 ks Č. 096200 Veľ. PRIEHLADNÝ

Skladovanie v: 1 ks č. 692230 veľ. 1

Upozornenie:

Náradie sa dodáva uvoľnené.

Technický opis

Počet dielov	150
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač na Tri-Wing
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

LED čelová lampa s akumulátorom Typ 300	081493 300
Komfortné ochranné okuliare Odtieň skla okuliarov CLEAR	096200 CLEAR
Ručný odihlovač otrepov90° Vonkajší Ø 12,4	150400 12,4
Posuvné meradlo Rozsah merania 150	410100 150
Zvinovací meter Dĺžka 3	461900 3
Plastový skladací meter Dĺžka 2	466200 2

Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610600 10X11
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610600 12X13
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610600 14X15
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 17X19	610600 17X19
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 18X19	610600 18X19
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 20X22	610600 20X22
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 22X24	610600 22X24
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610600 8X9
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s pridrznou guľôčkouchrómovaná Počet skrutkovačov 9	627132 9
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca41-dielne Typ SD	630325 SD
Súprava dielenských skrutkovačov, 6dielnapre rovnú drážku a Phillips Počet skrutkovačov 4/2	666956 4/2
Súprava skrutkovacích hrotov61-dielne	676040
Držiak skrutkovača pre 1/4palcové bitys magnetom Dĺžka čepele 30	676602 30
Račňový kľúč pre skrutkovacie hroty 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3 Typ 1/4	676690 1/4
Textilná taška na náradie cez rameno Typ 1	692230 1
Súprava klieští s opláštenými rukoväťami4-dielne Počet klieští 4	700001 4
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 300	750110 300
Kombinované nožnice s 2K-zložkovou rukoväťourovné, nastavenie veľkosti otvorenia Celková dĺžka 205	763030 205
Súprava TK viacúčelových vrtákov Počet vrtákov 7	787078 7
Kliešťový kľúč Celková dĺžka 180	813501 180
Odhrotovač/škrabka Typ S10	839901 S10
Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 3 čepeľami, 18 mm	845020