


## Medzný kaliber drážok hriadeľov, Typ: G



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484409 G
GTIN	2050002077683
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s **prídavkom opotrebovania** podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.

Medzný kaliber drážok hriadeľov s medzizozmerom a prispôbením ISO, napr. č. 484409, veľ. **15,8 M6** alebo číselnou toleranciou, napr. 484409, veľ. **41,04 +0,01/-0,02**.

#### Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Upozornenie:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke **zadajte polohu tolerančného poľa (A – ZC)** a základný stupeň tolerancie (7 – 13) alebo číselnú toleranciu. Kalibre pre základný stupeň tolerancie 6 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

### Technický opis

Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9
Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12

Kvalita	13
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Norma	DIN 7164
Menovitý rozmer	26 - 30 mm
Kalibrácia	L6
Druh produktu	Medzné hriadeľové drážkové meradlo