

**Garant****SOGX 070306, HB6530, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234054 ST1400
GTIN	4045197697738
Trieda položky	21E

## Popis

**Vhodné pre:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Odporúčanie::**

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

**Upozornenie:**

Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

## Technický opis

Typ	ST1400
Séria	Elektrická vŕtačka
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 070306
Typ	HB6530
Rezný materiál	HM

Posuv f	0,08 - 0,14 mm/ot.
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	230	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	190	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
mokrú maximum	vhodný		