

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 2
Veľkosť doštičiek	9 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 1616H09
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Podložka	269005 12
Veľkosť stopky	16 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 12	269005 12
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500