

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 12/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260711 12/09 |
| GTIN | 4045197655431 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|---|---------------------------------|
| Funkčná šírka L_4 neutrálny držiak | 6 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 neutrálny držiak | 6 mm |
| Veľkosť doštičiek | 9 mm |
| Skrutka pre podložku | 269013 2 |
| Veľkosť stopky | 12 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | SC.. 09T3.. |
| Celková dĺžka L neutrálny držiak | 80 mm |
| Držiak ISO-kód | SSDCN 1212F09 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 |
| Podložka | 269005 12 |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Druh použitia | neutrálna |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia α | 45 Stupeň |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Použitie | Čelné sústruženie |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Skrutka pre podložku Typ 2 | 269013 2 |
| Podložka Typ 12 | 269005 12 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2 | 269028 2 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |