

**Akumulátorová priamočiara píla, Typ: 71360561****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Trieda položky	03F

Popis**Prevedenie:**

Robustné a univerzálne použiteľné zapichovacie píly s kovovými prevodovými skriňami a ochranou proti preťaženiu. Akumulátorová priamočiara píla na kov a drevo. Optimálne ovládanie vďaka úzkej tyčovej rukoväti pre presné rezy. Počet otáčok a výkyvný zdvih sú nastaviteľné.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073808 – 073840.

Technický opis

Hmotnosť	2,1 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálna hrúbka pílenia Oceľ	12 mm
Prestavenie skosenia	áno
Výmena nástrojov bez náradia	áno
Zvláštnosť	malý obvod rukoväti
Kyvadlový zdvih	4-násobný

Konštrukcia	tvar tyče
maximálna hrúbka pílenia drevo	150 mm
Označenie výrobcu	F-IRON Jig 26 AS
maximálne vibrácie podľa EN	8,1 m/s ²
Počet zdvihov	700 - 3000 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Píla