

**akumulátorová okružná píla, Typ: 71360461****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 078209 71360461 |
| GTIN             | 4014586900131   |
| Trieda položky   | 03F             |

**Popis****Prevedenie:**

**Kompaktná akumulátorová ručná kotúčová píla na kov** na rýchle a presné rezanie plechu, rúr a profilov za studena do hĺbky rezu 57 mm.

- **Ručné nastavenie otáčok.**
- **Veľká zberná nádoba na triesky.**
- **Spínač mŕtveho muža, ochrana pred opätovným spustením a vypínač teploty.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane pílového listu pre ručnú kotúčovú pílu, záchytnej nádoby na triesky a L-BOXX. Bez batérie a nabíjačky.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a štartovacie súpravy nájdete od Č. 073814 a Č. 073839. Vhodné štartovacie súpravy nájdete pod č. 073863 – 073867.

**Technický opis**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Hmotnosť                 | 3,05 kg                |
| maximálna hĺbka rezu 90° | 57 mm                  |
| Ø pílového kotúča        | 150 mm                 |
| maximálne otáčky         | 2800 min <sup>-1</sup> |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Napätie akumulátora                                   | 18 V                     |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V               |
| Zásobovanie energiou                                  | Prevádzka s akumulátorom |
| Druh batérie  | Li-Ion                   |
| Počet obsiahnutých akumulátorov                       | 0                        |
| maximálne vibrácie podľa EN                           | <2,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Prevedenie  | Okružná píla na kov      |
| Označenie výrobcu                                     | F-IRONCut57AS            |
| Ø otvora pílového listu                               | 20 mm                    |
| Druh produktu   | Píla                     |