

**akumulátorová okružná píla, Typ: M12FCS442****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Trieda položky	03L

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorová kotúčová píla M12 FUEL™ s bezkefovým POWERSTATE™ motorom.

- Magnéziová pätká znižuje hmotnosť a maximalizuje životnosť.
- Integrované protiprachové dúchadlo udržiava líniu rezu čistú.
- LED svetlo osvetľuje líniu rezu pre lepšiu viditeľnosť.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a štartovacie súpravy nájdete od Č. 073814 a Č. 073839.

Technický opis

Hmotnosť	7,8 kg
Prevedenie	ručná kotúčová píla
maximálna hĺbka rezu 90°	44 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Označenie výrobcu	M12 FCS442 502X
Druh batérie	Li-Ion
Ø otvora pílového listu	20 mm

Kapacita akumulátora	5 Ah
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálne vibrácie podľa EN	1,5 m/s ²
maximálne otáčky	3600 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Ø píloveho kotúča	140 mm
Napätie akumulátora	12 V
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátora MB12	073829 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218SC	073840 M1218SC