

Garant UNILINE

ESD-CLEANING Wall pojazdný, Typ: M**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972890 M
GTIN	4067263126126
Trieda položky	9GD

Popis**Prevedenie:**

Veľmi stabilný, dvojstenný podstavec z ocelového plechu, obojstranne použiteľné dierované steny 9×9 mm v rasti 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov easyFix. Stabilný podstavec umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie.

Elektricky vodivé kolieska s 4 otočnými kolieskami s \varnothing 125 mm, 2 s brzdou.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Rozsah balenia:

ESD UNI Wall mobilná; nádoba na druhotné suroviny ESD easyBin č. 972910 veľ. 25; ESD otvorený úložný box č. 972321 veľ. AB1 s držiakom boxu easyFix; držiak nástrojov easyFix 90°, dĺžka 100 mm; držiak nástrojov easyFix dvojité 45°, dĺžka 100 mm; držiak na fľaše/plechovky easyFix s vnútorným \varnothing 90 mm.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava. Nie je možné konfigurovať.**

Technický opis

Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou	2
\varnothing kolesa	125 mm

Hĺbka	750 mm
Výška	2067 mm
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Hmotnosť	69 kg
Úžitková šírka	600 mm
Šírka	600 mm
Nosnosť	75 kg
Séria	Cleaning Wall
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Stanica na čistenie