

JEPSON POWER

Ručná kotúčová píla na kov, Typ: 8203**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078234 8203
GTIN	4260052466797
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Výkonné kotúčové píly na kov na nízke otáčky a bezpečné rezanie profilov a rúr z ocele, neželezných kovov, plechu, kovových dosiek a sendvičových panelov **bez iskrenia**.

- **Nie je potrebné používať žiadne chladiace mazivá.**
- **Nie je potrebné dodatočné opracovanie.**
- **Rezanie v priebehu niekoľkých sekúnd.**

Ručná kotúčová píla na kov.

- **Presné vedenie pílového listu, nízka tvorba otrepov.**
- **Robustná dorazová doska.**

Ručná kotúčová píla na kov.

- **Nastavenie hĺbky so stupnicou.**
- **Priehradka na triesky.**
- **Vhodné pre kovové plechy do 10 mm, ako aj sendvičové panely a profily do 67 mm.**

Upozornenie:

Na požiadanie je možné dodať vodiacu koľajnicu pre 078234:

vodiaca koľajnica 1400 mm pre veľ. 8320

vodiaca koľajnica 600 – 1200 mm pre veľ. 8230.

Kotúčová píla na kov DRY MITER Cutter 9410ND na filigránske rezanie v mäkkom a citlivom materiáli je dostupná na požiadanie. Ručná kotúčová píla na kov je k dispozícii ako akumulátorová verzia pod č. 078234, veľ. 8203E.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Hmotnosť	6,3 kg
Príkonnosť	1700 W
Ø pílového kotúča	203 mm
Sieťové napätie	230 V
maximálne otáčky	3700 min ⁻¹
Označenie výrobcu	8203
maximálna hĺbka rezu 90°	67 mm
Sieťová frekvencia	50 Hz
maximálna hĺbka rezu 45°	42 mm
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Píla