

Garant GRIDLINE

## Skrinka na náradie ESD kompletná so zásuvkami, 26×24G, Výška mm / model: 800/6A



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Trieda položky	9GK

### Popis

#### Prevedenie:

Skrinka na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**

#### Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

#### Upozornenie:

- **Pri zdvíhaní a preprave skrine dbajte na to, aby boli zásuvky v skrini dostatočne upevnené.**
- **Všetky plastové diely (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

### Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvky Úžitková šírka v G	26

## Technický list

Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Počet zásuviek	6
Vybavenie ESD	áno
ESD nevodivé komponenty	Všetky plastové diely
vrátane ESD uzemňovacieho kábla	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Šírka	750 mm
Hmotnosť	133 kg
Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	700 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

### Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------