

Garant GRIDLINE

**ESD montážny vozík pre zásuvky, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek:  
685/0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Montážny vozík 30 × 28 G s 2 **vodivými** pevnými a otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, otočné kolieska s brzdou. So 4-stranným zvýšeným okrajom. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. Na osadenie zásuviek 26 × 24 G, č. 972455.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

- **Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**
- **Uzemnené kolieskami.**

**Technický opis**

Výška	685 mm
Uzemnenie	uzemnenie kolieskami
Puzdro hore otvorené	nie

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Úžitková výška	400 mm
Ø kolesa	125 mm
Vybavenie ESD	áno
Maximálna nosnosť	600 kg
Hĺbka	700 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
so zvýšeným okrajom	áno
ESD nevodivé komponenty	Všetky plastové diely
Šírka	750 mm
Hmotnosť	55 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	400 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Montážny vozík

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------