

Garant GRIDLINE

**ESD montážny vozík pre zásuvky, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek:
985/0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Skrinka na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Montážny vozík 30 × 28 G s 2 **vodivými** pevnými a otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, otočné kolieska s brzdou. So 4-stranným zvýšeným okrajom. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. Na osadenie zásuviek 26 × 24 G, č. 972455.

Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

- **Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**
- **Uzemnené kolieskami.**

Technický opis

Vybavenie ESD	áno
Puzdro hore otvorené	nie
Ø kolesa	125 mm

ESD nevodivé komponenty	Všetky plastové diely
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Výška	985 mm
Šírka	750 mm
Uzemnenie	uzemnenie kolieskami
Hmotnosť	65 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
so zvýšeným okrajom	áno
Úžitková výška	700 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hĺbka	700 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------