

Garant GRIDLINE

**ESD korpus na skrinku na náradie pre zásuvky, 26×24G, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972450 800
GTIN	4067263126263
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Korpus na skrinku na náradie v 30 × 28 G, **ESD vodivé** podľa DIN EN 61340-5-1, vhodné pre zásuvky 26 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. Vhodné zásuvky nájdete pod číslom 972453.

**Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.****Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

- **Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.**
- **Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

**Technický opis**

Výška	800 mm
Šírka v G	30
Hĺbka	700 mm
vrátane ESD uzemňovacieho kábla	áno

Hĺbka v G	28
Vybavenie ESD	áno
ESD nevodivé komponenty	Všetky plastové diely
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	38 kg
Uzemnenie	pripojenie uzemnenia na skrinke
Šírka	750 mm
Maximálna nosnosť	4000 kg
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------