

Garant GRIDLINE

ESD korpus na skrinku na náradie pre zásuvky, 26×24G, Výška: 700**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972450 700
GTIN	4067263126270
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus na skrinku na náradie v 30 × 28 G, **ESD vodivé** podľa DIN EN 61340-5-1, vhodné pre zásuvky 26 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. Vhodné zásuvky nájdete pod číslom 972454.

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.**
- **Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Šírka	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Vybavenie ESD	áno

Technický list

vrátane ESD uzemňovacieho kábla	áno
Uzemnenie	pripojenie uzemnenia na skrinke
Šírka v G	30
Hmotnosť	35 kg
Hĺbka v G	28
Výška	700 mm
Maximálna nosnosť	4000 kg
ESD nevodivé komponenty	Všetky plastové diely
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/972450-700>