

Garant GRIDLINE

ESD korpus na skrinku na náradie pre zásuvky, 26×24G, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972450 1500
GTIN	4067263126256
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus na skrinku na náradie v 30 × 28 G, **ESD vodivé** podľa DIN EN 61340-5-1, vhodné pre zásuvky 26 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. Vhodné zásuvky nájdete pod číslom 972453.

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.**
- **Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

Technický opis

Výška	1500 mm
Hĺbka v G	28
vrátane ESD uzemňovacieho kábla	áno
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Uzemnenie	pripojenie uzemnenia na skrinke
Hĺbka	700 mm
ESD nevodivé komponenty	Všetky plastové diely
Maximálna nosnosť	4000 kg
Hmotnosť	57 kg
Vybavenie ESD	áno
Šírka	750 mm
Šírka v G	30
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------