

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie ESD pre zásuvky, 36×24G, Výška: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972470 1250
GTIN	4067263126515
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie, ESD vodivé v 40 × 28 G, vhodné pre zásuvky 36 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. Zodpovedajúce zásuvky, pozri č. 972473.

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe podobnej RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška	1150 mm
Počet dvier	0
Hĺbka	700 mm

vrátane ESD uzemňovacieho kábla	áno
Úžitková výška pre zásuvky	1150 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	28
Výška	1250 mm
Uzemnenie	pripojenie uzemnenia na skrinke
Maximálna nosnosť	4000 kg
Vybavenie ESD	áno
Šírka v G	40
Šírka	1000 mm
Hmotnosť	58 kg
Počet zásuviek	0
Zásuvkový výsuv	Blokovanie vysunutia
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------