

Garant GRIDLINE

**Zásuvka ESD, 36×24G, Výška cela zásuvky: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972473 300
GTIN	4067263126478
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:****100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 50 kg.

**Rozsah balenia:**

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

**Povrchová úprava farby:**Korpus zásuvky a čelná strana svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.****Technický opis**

Úžitková šírka	900 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Úžitková šírka v G	36
Rozsah použitia	Skrinka na náradie
Úžitková hĺbka v G	24
Hmotnosť	26 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24

Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková výška	275 mm
Výška vpredu	300 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Druh produktu	Zásuvka