

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie ESD pre zásuvky, 36×24G, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972470 900
GTIN	4067263126492
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie, ESD vodivé v 40 × 28 G, vhodné pre zásuvky 36 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. Zodpovedajúce zásuvky, pozri č. 972473.

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe podobnej RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

vrátane ESD uzemňovacieho kábla	áno
Hĺbka	700 mm
Počet výsuvných políc	0
Počet dvier	0
Počet zásuviek	0

Hmotnosť	48 kg
Šírka v G	40
Výška	900 mm
Úžitková výška	800 mm
Hĺbka v G	28
Uzemnenie	pripojenie uzemnenia na skrinke
Maximálna nosnosť	4000 kg
Vybavenie ESD	áno
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Šírka	1000 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie vysunutia
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------