

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie ESD pre zásuvky, 36×24G, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 972470 800 |
| GTIN | 4067263126485 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie, ESD vodivé v 40 × 28 G, vhodné pre zásuvky 36 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. Zodpovedajúce zásuvky, pozri č. 972473.

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe podobnej RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Úžitková výška | 700 mm |
| Hĺbka | 700 mm |
| Počet výsuvných políc | 0 |
| Šírka v G | 40 |
| Výška | 800 mm |
| Počet zásuviek | 0 |
| vrátane ESD uzemňovacieho kábla | áno |
| Uzemnenie | pripojenie uzemnenia na skrinke |
| Maximálna nosnosť | 4000 kg |
| Hmotnosť | 45 kg |

| | |
|---|--------------------------|
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Šírka | 1000 mm |
| Hĺbka v G | 28 |
| Vybavenie ESD | áno |
| Počet dvier | 0 |
| Úžitková výška pre zásuvky | 700 mm |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie vysunutia |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36x24G |
| Druh produktu | Korpus skrine na náradie |

Príslušenstvo

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Krytka zámku pre GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
|------------------------------------|-------------|