

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie ESD kompletná so zásuvkami 50 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/10**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	972460 1000/10
GTIN	4067263126553
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Skrinka na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

### Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

### Upozornenie:

- **Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.**
- **Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

## Technický opis

Šírka	1000 mm
Hmotnosť	162 kg

Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	900 mm
Výška	1000 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie vysunutia
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	36×24G
Druh produktu	Skrinka na náradie

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skrinky na náradie ESD pre zásuvky Výška 1000	972470 1000
Zásuvka ESD Výška cela zásuvky 100	972473 100
Zásuvka ESD Výška cela zásuvky 75	972473 75