

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 2
Veľkosť stopky	16 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	8 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Držiak ISO-kód	SSDCN 1616H09
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	9 mm
Podložka	269005 12
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 12	269005 12
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500