

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie ESD kompletná so zásuvkami 50 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/6

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	972460 800/6
GTIN	4067263126539
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Skrinka na náradie **ESD vodivá**, podľa DIN EN 61340-5-1. Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.**
- **Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.**

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36

Hmotnosť	138 kg
Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Šírka	1000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Hĺbka	700 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie vysunutia
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	36x24G
Druh produktu	Skrinka na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skrinky na náradie ESD pre zásuvky Výška 800	972470 800
Zásuvka ESD Výška cela zásuvky 100	972473 100
Zásuvka ESD Výška cela zásuvky 150	972473 150
Zásuvka ESD Výška cela zásuvky 200	972473 200
Zásuvka ESD Výška cela zásuvky 75	972473 75
Zásuvka ESD 100	972474 100
Zásuvka ESD 150	972474 150
Zásuvka ESD 200	972474 200
Zásuvka ESD 75	972474 75