

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť stopky	20 mm
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 2020K09
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Podložka	269005 12
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 12	269005 12
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500