



Súprava TK príklepových vrtákov, Počet vrtákov: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	789021 10
GTIN	4058546414849
Trieda položky	76G

Popis

Prevedenie:

V kompatibilnej plastovej kazete PACKOUT.

- **Nástroj s 2 reznými hranami. 3 špeciálne zuby Power Breaker MS2 vytvárajú mikrotrhlínky vo vrтанom materiáli pre rýchlejšie vrtanie a odstraňovanie materiálu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne. Špirála s vystuženým jadrom (KVS) tlmí vibrácie; energia nárazu sa prenáša priamo na vrták.**

Použitie:

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Obsah:

Kladivový vrták č. 789000: 1 ks veľ. 5; 5; 6; 6 dĺžka 110 mm; veľ. 6; 6; 8; 8; 10; 12 dĺžka 160 mm

Technický opis

Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus

Druh produktu

Vrták do muriva

Príslušenstvo

TK vrták prílepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 10X160	789000 10X160
TK vrták prílepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 12X160	789000 12X160
TK vrták prílepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 5X110	789000 5X110
TK vrták prílepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 6X110	789000 6X110
TK vrták prílepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 6X160	789000 6X160
TK vrták prílepový SDS-plus Øxcelková dĺžka 8X160	789000 8X160