



## Súprava TK príklepových vrtákov „MX4“, Počet vrtákov: 7



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	789062 7
GTIN	4058546414801
Trieda položky	76G

### Popis

#### Prevedenie:

V kompatibilnej plastovej kazete PACKOUT.

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom. Vyššia vrtacia rýchlosť vďaka hlave so 4-reznými hranami.

Dvojnásobná životnosť v porovnaní s 2 reznými hranami. Veľkoobjemový 4-špirálový tvar.

TARGET TIP TECHNOLOGY – ostrejší zahnutý hrot:

Presné vrtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vrtania.

S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvrtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy.

#### Použitie:

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vrtanie. **4-špirálový** dizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

#### Obsah:

Kladivový vrták č. 789050: 1 ks

Veľ. 5; 6 dĺžka 115 mm;

Veľ. 6; 8; 8; 10 dĺžka 165 mm;

Veľ. 12 dĺžka 160 mm

**Technický opis**

Balenie	plastová kazeta
Počet rezných hrán Z	7
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vŕtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva