

**KOMET****Pevný vrták s vymeniteľnou doštičkou KOMET KUB Quatron® Kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 34****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235500 34
GTIN	4047109026308
Trieda položky	24P

**Popis****Prevedenie:****S kombinovanou stopkou.**

- **Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.**
- **Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.**

**Použitie:**

- **Stacionárne a rotačné použitie.**
- **Na vrtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).**
- **Na otvory s toleranciou  $\pm 0,2$  mm.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	68 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 120508 44-..
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	60 mm

Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	34
Celková dĺžka L	157 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	97 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Čepel 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600