


Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HU9310, Šírka zápichu w: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273298 6
GTIN	4067263126805
Trieda položky	21J

Popis**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Povrchová úprava	bez povlaku
Uhlový Polomer	0,3 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Šírka zápichu w	6 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,17 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU9310
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	380	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	360	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		