



Jemná nastavovacia hlava KOMET® B301, Ø Dmin: 178



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	238301 178
GTIN	4047109005792
Trieda položky	24B

Popis

Prevedenie:

S pripojením ABS® B301 a na uchytenie nastavcov na jemné vrtanie M302.

Najnižší krok prísuvu je 0,002 mm v Ø pomocou nónia. Centrálny prívod chladiva k reznej hrane.

Použitie:

Na vrtanie Ø29,5 až 121 mm.

Nastavenie jemnej otočnej vložky v upnutom stave pre maximálnu presnosť počas práce.

Upozornenie:

Vhodný nastavtec na jemné vyvrtávanie č. 238310 (M302) a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.

Technický opis

Vložka	238310 70
Rozsah vretena	178 - 199 mm
minimálny Ø D _{min}	178
ABS® Ø stopky D _s	100
Dĺžka výčnelku L ₁	90 mm
Súprava upevňovacích skrutiek	249900 SW10/30
Stopka	ABS
Použite vrtáka	priečne vrtanie

Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Použite vrtáka	šikmý výstup
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiací nástroj

Príslušenstvo

Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302 Typ 70	238310 70
--	-----------