

**HOLEX**

## Dielenský vozík vrátane súpravy elektrikárskeho náradia, 111 ks, pre 6 zásuvky, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	689505 1
GTIN	4067263129509
Trieda položky	66H

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktný dielenský vozík so 7 zásuvkami. Zásuvky sú vybavené **111-dielnou elektrikárskou súpravou HOLEX**, ktorá obsahuje: Skrutkové kľúče, kliešte, 3/8-palcové a 1/2-palcové nástrčné kľúče, skrutkovače, príslušenstvo a nástroje na odizolovanie, rezanie a krimpovanie. Náradie z **5 horných zásuviek** je umiestnený presne v dvojfarebných PE vložkách z tuhej peny, čo znamená, že každé náradie má svoje definované miesto v dielenskom vozíku. Zvyšné 2 zásuvky je možné obsadiť jednotlivo.

#### Rozsah balenia:

Dielenský vozík s plným výsuvom a 7 zásuvkami: 1 × Č. 914705 Veľ. 7

Meracie prístroje a príslušenstvo – 22-dielne: 1 × Č. 689506 Veľ. 1 vložka z tvrdej peny

1 × č. 085154 permanentný popisovač Dura-Ink® 15 veľ. B

1 × č. 096845 veľ. CLEAR ochranné okuliare s pásom

1 × č. 410200 veľ. 150 posuvné meradlo s nóniom 1/20

1 × č. 452600 veľ. 150X100 príložný uholník, presnosť 2

1 × č. 458800 veľ. HM rovná karbidová rysovacia ihla

1 × č. 461805 veľ. 300 oceľové meradlo pružné, úzke, z nehrdzavejúcej ocele, matný povrch s delením na zadnej strane

1 × č. 462014 veľ. 3 zvinovací meter mm/palec, odčítanie

1 × č. 466200 plastový skladací meter veľ. 2

1 × č. 467475 veľ. 250 vodováha riadiacej skrine s magnetom

1 × č. 844525 nôž na káble veľ. 1F s plastovou rukoväťou, skladací

1 × č. 845010 veľ. 10 súprava odlamovacích nožov 10-dielna, 18 mm „experience“

1× č. 845039 veľ. 160 univerzálny nôž so zinkovou rukoväťou na nože 18 mm  
Súprava skrutkových kľúčov – 22-dielna: 1× č. 689506 Veľ. 2 vložka z tvrdej peny  
1× č. 613333 veľkosť 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 jednostranný otvorený kľúč, plne izolovaný  
1× č. 614833 veľ. 10; 11; 13; 14; 19; 24 jednostranný račňový očkový kľúč, plne izolovaný  
1× č. 618203 veľ. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 jednostranný očkový kľúč, plne izolovaný  
1× č. 814006 veľkosť 200 nastaviteľný kľúč, izolovaný VDE  
Súprava nástrčných kľúčov 3/8 palcová a 1/2 palcová – 35-dielna: 1× č. 689506 Veľ. 3 vložka z tvrdej peny  
1× č. 637681 račňa veľkosti 3/8, obojstranná, 3/8 palca, s vyhadzovačom, plne izolovaná  
1× č. 637683 veľkosť 3/8 Priečna rukoväť, 3/8 palca, plne izolovaná  
1× č. 637685 predĺženie veľkosti 125, 3/8 palca, plne izolované  
1× č. 637687 veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 šesťhranná vložka, 3/8 palca, plne izolovaná  
1× č. 637689 vložka šesťhranného skrutkovača veľkosti 5; 6; 8, 3/8 palca, plne izolovaný  
1× č. 643801 račňa veľkosti 1/2, obojstranná, 1/2 palca, plne izolovaná  
1× č. 643803 veľkosť 1/2 Priečna rukoväť, 1/2 palca, plne izolovaná  
1× č. 643805 veľkosť 125 predĺženie, 1/2 palca, plne izolované  
1× č. 643807 veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 šesťhranná vložka, 1/2 palca, plne izolovaná  
1× č. 643809 šesťhranný skrutkovač veľkosti 5; 6; 8; 10 1/2 palca, plne izolovaný  
Súprava skrutkovačov – 21-dielna: 1× č. 689506 Veľ. 4 vložka z tvrdej peny  
1× č. 625780 veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 elektrikársky skrutkovač pre Torx®, plne izolovaný  
1× č. 663301 veľ. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 elektrikársky skrutkovač pre drážky, plne izolovaný  
1× č. 665050 veľkosť 3 jednopólový fázový tester  
1× č. 668631 veľ. 0; 1; 2; 3; 4 elektrikársky skrutkovač pre Phillips, plne izolovaný  
Doplnkový článok – 2 kusov: 1× č. 081670 veľ. 500 magnetický zdvihák flexibilný  
1× č. 473320 multimeter veľkosti 9917  
1× č. WM0002 veľkosť E hracie karty Hlava ovce

**Upozornenie:**

**Náradie sa dodáva uvoľnené. Expedícia osadeného dielenského vozíka 689505 veľ. 1 je možné len v rámci EÚ.**

---

**Technický opis**

Počet zásuviek

6

Druh produktu

Dielenský vozík

---

**Príslušenstvo**

---

LED baterka s batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Magnetický zdvihák flexibilný Príťažlivá magnetická sila 500	081670 500
Permanentný značkovač Dura-Ink® 15 Písacia farba B	085154 B
Komfortné ochranné okuliare Odtieň skla okuliarov CLEAR	096845 CLEAR
Posuvné meradlo Nónius 1/20 Rozsah merania 150	410200 150
Rovná tvrdokovová rysovacia ihla Typ HM	458800 HM
Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná s členením na zadnej strane Celková dĺžka 300	461805 300
Zvinovací meter, odčítanie mm/palce Dĺžka pásu 3	462014 3
Plastový skladací meter Dĺžka 2	466200 2
Vodováha pre skriňové rozvádzače s magnetom Dĺžka 250	467475 250
Multimeter Typ prístroja 9917	473320 9917
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 10	613333 10
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 11	613333 11
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 13	613333 13
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 14	613333 14
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 17	613333 17
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 19	613333 19
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 24	613333 24
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 8	613333 8
Očkový kľúč s račňou plne izolovaný Rozmer cez steny 10	614833 10
Očkový kľúč s račňou plne izolovaný Rozmer cez steny 11	614833 11
Očkový kľúč s račňou plne izolovaný Rozmer cez steny 13	614833 13
Očkový kľúč s račňou plne izolovaný Rozmer cez steny 14	614833 14

Očkový kľúč s račnoplne izolovaný Rozmer cez steny 19	614833 19
Očkový kľúč s račnoplne izolovaný Rozmer cez steny 24	614833 24
Kľúč očkovýplne izolovaný Rozmer cez steny 10	618203 10
Kľúč očkovýplne izolovaný Rozmer cez steny 13	618203 13
Kľúč očkovýplne izolovaný Rozmer cez steny 14	618203 14
Kľúč očkovýplne izolovaný Rozmer cez steny 17	618203 17
Kľúč očkovýplne izolovaný Rozmer cez steny 19	618203 19
Kľúč očkovýplne izolovaný Rozmer cez steny 24	618203 24
Kľúč očkovýplne izolovaný Rozmer cez steny 8	618203 8
Elektrikársky skrutkovač pre Torx®,plne izolovaný Profil Torx® TX10	625780 TX10
Elektrikársky skrutkovač pre Torx®,plne izolovaný Profil Torx® TX15	625780 TX15
Elektrikársky skrutkovač pre Torx®,plne izolovaný Profil Torx® TX20	625780 TX20
Elektrikársky skrutkovač pre Torx®,plne izolovaný Profil Torx® TX25	625780 TX25
Elektrikársky skrutkovač pre Torx®,plne izolovaný Profil Torx® TX30	625780 TX30
Elektrikársky skrutkovač pre Torx®,plne izolovaný Profil Torx® TX8	625780 TX8
Elektrikársky skrutkovač pre Torx®,plne izolovaný Profil Torx® TX9	625780 TX9
Obojstranná račna, 3/8 palca, s vyhadzovačomplne izolovaný Typ 3/8	637681 3/8
Priečna rukoväť, 3/8 palcaplne izolovaný Typ 3/8	637683 3/8
Predĺženie, 3/8 palcaplne izolovaný Celková dĺžka 125	637685 125
6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 10	637687 10
6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 11	637687 11
6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 12	637687 12

6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 13	637687 13
6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 14	637687 14
6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 15	637687 15
6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 16	637687 16
6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 17	637687 17
6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 18	637687 18
6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 19	637687 19
6-hranná hlavica, 3/8 palcaplne izolovaný Rozmer cez steny 8	637687 8
6-hranný nástrčný skrutkovač 3/8"plne izolovaný Šest'hran 5	637689 5
6-hranný nástrčný skrutkovač 3/8"plne izolovaný Šest'hran 6	637689 6
6-hranný nástrčný skrutkovač 3/8"plne izolovaný Šest'hran 8	637689 8
Račna prepínateľná, 1/2 palcaplne izolovaný Typ 1/2	643801 1/2
Priečna rukoväť, 1/2 palcaplne izolovaný Typ 1/2	643803 1/2
Predĺženie, 1/2 palcaplne izolovaný Celková dĺžka 125	643805 125
6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 10	643807 10
6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 11	643807 11
6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 12	643807 12
6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 13	643807 13
6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 14	643807 14
6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 16	643807 16
6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 17	643807 17
6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 18	643807 18

6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 19	643807 19
6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 22	643807 22
6-hranná vložka, 1/2plne izolovaný Rozmer cez steny 24	643807 24
6-hranný nadstavec na skrutkovač, 1/2 palcovýplne izolovaný Šesťhran 10	643809 10
6-hranný nadstavec na skrutkovač, 1/2 palcovýplne izolovaný Šesťhran 5	643809 5
6-hranný nadstavec na skrutkovač, 1/2 palcovýplne izolovaný Šesťhran 6	643809 6
6-hranný nadstavec na skrutkovač, 1/2 palcovýplne izolovaný Šesťhran 8	643809 8
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 10	663301 10
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663301 2,5
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 3	663301 3
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663301 3,5
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 4	663301 4
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663301 5,5
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 6,5	663301 6,5
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 8	663301 8
Jednopolová fázová skúškačka Šírka čepele 3	665050 3
Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillipsplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 0	668631 0
Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillipsplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668631 1
Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillipsplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668631 2

Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillipsplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 3	668631 3
Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillipsplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 4	668631 4
Súprava klieští 4-dielnaizolované podľa VDE Počet klieští 4	700121 4
Vodárenské kliešteOpláštenie rukoväti podľa VDE Celková dĺžka 250	705746 250
Presný odizolovač, plynule nastaviteľný Pre Ø vodiča 016-08	728501 016-08
Krimповacie kliešte na káblové koncovky pre prierez vodiča 10	729456 10
Malé nožnice na káble Celková dĺžka 160	730100 160
Elektrikárske nožnice 2-zložkovou rukoväťou a čepeľou na odrezanie drôtu Celková dĺžka 140	768802 140
Nastaviteľný kľúčizolované podľa VDE Celková dĺžka 200	814006 200
Káblový nôž s plastovou rukoväťou, skladací Typ 1F	844525 1F
Súprava odlamovacích čepeľí 10dielna, 18 mm „experience“ Počet 10	845010 10
Univerzálny nôž s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom18 mm Celková dĺžka 160	845039 160
Dielenský vozíkZásuvky s plným výsuvom Počet zásuviek 7	914705 7