

Garant GRIDLINE

Kontajner ESD 24G na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška puzdra: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972040 800
GTIN	4067263129615
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **Pre 100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Použitie:

Zásuvková skrinka na samostatné vybavenie pracovnej stanice ESD č. 972010 – 972015, pracovísk ESD s nastaviteľnou výškou č. 972017, alebo pracovné stoly ESD č. 972150 – 972195.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe podobnej RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.**
- **Korpus Pro je možný len s jednou zásuvkou s výškou vpredu 50 mm, len v hornej polohe.**

Technický opis

Šírka v G	24
Výška	800 mm

Šírka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Hĺbka	650 mm
Úžitková výška	700 mm
Hmotnosť	21,6 kg
Hĺbka v G	26
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
------------------------------------	-------------