

Garant GRIDLINE

**Kontajner ESD 24G na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška puzdra: 900mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972040 900
GTIN	4067263129622
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **Pre 100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou.

**Použitie:**

Zásuvková skrinka na samostatné vybavenie pracovnej stanice ESD č. 972010 – 972015, pracovísk ESD s nastaviteľnou výškou č. 972017, alebo pracovné stoly ESD č. 972150 – 972195.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe podobnej RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

- **Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.**
- **Korpus Pro je možný len s jednou zásuvkou s výškou vpredu 50 mm, len v hornej polohe.**

**Technický opis**

Úžitková výška	800 mm
Hĺbka v G	26

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Šírka	600 mm
Hĺbka	650 mm
Šírka v G	24
Výška	900 mm
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Hmotnosť	23,6 kg
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
------------------------------------	-------------