

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl ESD Vario s kontajnerom, výška 850 mm, ESD doska, 20×20G,
Dĺžka dosky: 1500/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom účtovných štítkov na vystuženie. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pracovná doska z objemovo vodivej drevotrieskovej dosky 50 mm. Vrchná vrstva z vodivého pružného laminátu HPL EGB 0,8 mm. Spodná strana s protiťahom z bieleho laminátu. Antistatická 3 mm hrana ABS po celom obvode. S vnútornou ocelovou rúrkou ako zosilňujúcim profilom.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Rozsah balenia:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Kryt a časti podstavca v svetlosivej podobnej RAL 7035, **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Stredový otvor pre uzemňovací modul č. 972827 veľ. INT2W na spodnej strane pracovnej dosky ESD. Uzemňovací modul je potrebné objednať samostatne.

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hĺbka	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Šírka	1500 mm
Séria	vario
Počet zásuviek	6
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 100	972035 100
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 125	972035 125
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 150	972035 150
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 200	972035 200
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 50	972035 50
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 75	972035 75
Kontajner ESD 24G na individuálne osadenie zásuvkami Výška puzdra 800	972040 800
pracovná doska ESD Dĺžka dosky 1500	972160 1500
Podnož ESD Výška 800	972180 800
Styčnickový plech Typ 1	972195 1