

 KOMET**Pevný vrták s vymeniteľnou doštičkou KOMET KUB Quatron® Kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235500 36
GTIN	4047109026322
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:****S kombinovanou stopkou.**

- **Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.**
- **Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.**

Použitie:

- **Stacionárne a rotačné použitie.**
- **Na vrtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).**
- **Na otvory s toleranciou $\pm 0,2$ mm.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D _s	32 mm
Úžitková dĺžka L ₁	72 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 120508 44-..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Dĺžka stopky L _s	60 mm

Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	36
Celková dĺžka L	161 mm
Dĺžka previsu L _A	101 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP