

Garant GRIDLINE

Polica, Výška vpredu: 25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 935110 25 |
| GTIN | 4067263125761 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis

Prevedenie:

Z ocelového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane. Štandardná polica na zavesenie.

Nosnosť 150 kg.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.
- 25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.

Technický opis

| | |
|--|--|
| Rozsah použitia | regál so zásuvkami |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov) | 150 kg |
| Výška vpredu | 25 mm |
| Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica |
| Polica Prevedenie | rovná polica |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

Technický list

| | |
|---------------|--------|
| Šírka | 703 mm |
| Hĺbka | 575 mm |
| Šírka v G | 26 |
| Hĺbka v G | 20 |
| Druh produktu | Polica |